




WDE303516

one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mech. 16A, samozaciski

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 16 AX (200W LED (SBL))

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7035

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal

Obróbka Tworzywo sztuczne

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) Stan surowy

0 %

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Wymiary

Wymiary 71 x 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wbudowane puszki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK07

Nadaje się do wyższej klasy IP IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

Dodatkowe informacje

Montaż Do montażu pojedynczego

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Przycisk Nie

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak