



WDE303516

## Вимикач 2-клавішний 16AX/250В

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Комутаційний струм 16 AX (200W LED (SBL))

#### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

#### Напруга

Номінальна напруга 250 V

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7035

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал  
Пластик

Обробка Необроблений

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 0 %

#### Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

#### Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 2

#### Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 32 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

#### Безпека

Ударостійкість IK IK07

Використовується в більш високому класі IP IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів

#### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

#### Тексти

Режим встановлення Для одинарного монтажу

Тип з'єднання Зі вставними клемми

Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу

Кнопка/однотактовий вимикач Ні

#### Sustainability

Без галогену Так

Відповідність RoHS Так