



WDA2728R

**Lámpara de LED E14 rojo**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal 230 - 230 V

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 0 A

**Dimensiones**

Altura 14 mm

Anchura 14 mm

Profundidad 30 mm

**Materiales**

Colour Rojo

**Iluminación**

Tipo de lámpara LED

**Frecuencia**

Frecuencia 50-60 Hz

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -40 - 70 °C

**Texto**

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con conexiones rcon tornillos

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

Conforme RoHS Sí