



WDA2728Y

Lampada LED E14 giallo

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

Corrente

Corrente nominale	0 A
-------------------	-----

Serie

Altezza	14 mm
Larghezza	14 mm
Profondità	30 mm

Materiali

Colore	Giallo
--------	--------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Frequenza

Frequenza	50-60 Hz
-----------	----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con collegamenti a vite

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì