



WDA2728B

**Żarówka LED E14, niebieski**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 0 A

**Wymiary**

Wysokość 14 mm

Szerokość 14 mm

Głębokość 30 mm

**Materiały**

Kolor Niebieski

**Oświetlenie**

Typ źródła światła LED

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50-60 Hz

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -40 - 70 °C

**Dodatkowe informacje**

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z przyłączami śrubowymi

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak