



WDE303303



Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Jmenovité napětí 400 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7035

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění přichytkou

Upevnění pomocí třmenů Ano

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 31 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK07

Architektura

Řídící/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Šroubová svorka

Texty

Způsob montáže S upevněním sponami/šrouby

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Způsob zapojení 3pólový spínač
S předdefinovanou polohou 0

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano