




WDE303501

R.c - Comut. lustre, sup.red., 10AX 250V

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte 10 AX (100W LED (SBL))

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7035

Acabamento Mate

Material Metal
Plástico

Tratamento Sem tratamento

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 0 %

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira
Ligação com parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 2

Dimensões

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Diâmetro 71 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK IK07

Corrente elétrica

Corrente nominal 10 A

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de encaixe

Texto

Modo de instalação Com fixação por parafuso/grampos

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Botão de pressão Não

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

Conformidade RoHs Sim