



WDE303808



Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 2

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Aansluiting

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Teksten

Montagewijze Met klem-/schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Voor verlichting

Drukknop Nee

Duurzaamheid

RoHS conform Ja