



WDE303808



## Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal  
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

#### Identificatie

Samenstelling Basiselement

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

#### Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

#### Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

#### Aansluiting

Type connector/steker Schroefaansluiting

#### Teksten

Montagewijze Met klem-/schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Voor verlichting

Drukknop Nee

#### Duurzaamheid

RoHS conform Ja