



WDA2727R

Lámpara LED E10 rojo

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 230 - 230 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 0 A

Dimensiones

Altura 9,70 mm

Anchura 9,70 mm

Profundidad 29 mm

Materiales

Colour Rojo

Iluminación

Tipo de lámpara LED

Frecuencia

Frecuencia 50-60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -40 - 70 °C

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con conexiones rcon tornillos

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme RoHS Sí