



WDA2727R

### Технічні характеристики

#### Напруга

Номинальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

#### Електричний струм

Номинальний струм	0 A
-------------------	-----

#### Розміри

Висота	9,70 mm
--------	---------

Ширина	9,70 mm
--------	---------

Глибина	29 mm
---------	-------

#### Матеріали

Colour	Червоний
--------	----------

#### Освітлення

Тип лампи	LED
-----------	-----

#### Частота

Частота	50-60 Hz
---------	----------

#### Умови використання

Робоча температура	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

#### Тексти

Режим встановлення	Для гвинтового кріплення
--------------------	--------------------------

Тип з'єднання	З гвинтовими з'єднаннями
---------------	--------------------------

#### Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----