




WDE303212



Schakelaar 2-polig 16 AX

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	16 AX (200W LED (SBL))
---------------	------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
Met klauwbevestiging	Ja

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Aansluiting

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Teksten

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Met voorgedefinieerde neutrale positie 2-polig uit

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----