



WDE303212



## Schakelaar 2-polig 16 AX

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 16 AX (200W LED (SBL))

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal  
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

#### Identificatie

Samenstelling Basiselement

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

#### Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

#### Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Aansluiting

Type connector/steker Schroefaansluiting

#### Teksten

Montagewijze Met klem-/schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Nee

#### Duurzaamheid

RoHS conform Ja