



WDE303212



## Технічні характеристики

### Електричний струм

Комутаційний струм 16 AX (200W LED (SBL))

### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

### Напруга

Номінальна напруга 250 V

### Частота

Частота 50 - 60 Hz

### Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7035

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал

Обробка Пластик

Обробка Необроблений

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 0 %

### Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

### Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

### Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 32 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

### Безпека

Ударостійкість IK IK07

Використовується в більш високому класі IP IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів

### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Гвинтова клемма

### Тексти

Режим встановлення Із затискним/гвинтовим кріпленням

Тип з'єднання З гвинтовими клеммами

Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу

Кнопка/однотактовий вимикач Ні

### Sustainability

Відповідність RoHS Так