



WDA2727G

Lampada LED E10 verde

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

Corrente

Corrente nominale	0 A
-------------------	-----

Serie

Altezza	9,70 mm
Larghezza	9,70 mm
Profondità	29 mm

Materiali

Colore	Verde
--------	-------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Frequenza

Frequenza	50-60 Hz
-----------	----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con collegamenti a vite

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì