



WDA2727G

Żarówka LED E10, zielony

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 0 A

Wymiary

Wysokość 9,70 mm

Szerokość 9,70 mm

Głębokość 29 mm

Materiały

Kolor Zielony

Oświetlenie

Typ źródła światła LED

Częstotliwość

Częstotliwość 50-60 Hz

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 70 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z przyłączami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak