



WDE303616

Вимикач/перемикач одноклавішний 16AX/250В

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 16 AX (200W LED (SBL))

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7035

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал
Пластик

Обробка Необроблений

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 0 %

Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 32 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Безпека

Ударостійкість IK IK07

Використовується в більш високому класі IP IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

Тексти

Режим встановлення Із затискним/гвинтовим кріпленням

Тип з'єднання Зі вставними клемми

Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу

Кнопка/однотактовий вимикач Ні

Sustainability

Без галогену Так

Відповідність RoHS Так