



WDA2536W

Module LED, commande d'éclairage, 230V, sans neutre

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 - 230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 0 A

Dimensions

Hauteur 51 mm

Largeur 51 mm

Profondeur 22,10 mm

Puissance

Courant absorbé 0,40 mA

Matières

Couleur Blanc

Éclairage

Type de Lampe LED

Fréquence

Fréquence 50-60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

Textes

Mode d'installation Pour fixation par vis

Type de raccordement Avec raccordements à vis

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui