



WDA2536W

LED-module 230 V voor draaischakelaar zonder N

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom 0 A

Afmetingen

Hoogte 51 mm

Breedte 51 mm

Diepte 22,10 mm

Vermogen

Stroomverbruik 0,40 mA

Materiaal

Kleur Wit

Verlichting

Type lamp Led

Frequentie

Frequentie 50-60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefaansluiting

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja