Ficha de datos de producto
WDA2536W

WDA2536W

Módulo LED mec. rotativo,230V,sin neutro

Características técnicas

Tensión	
Tensión nominal	230 - 230 V
Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	0 A
Dimensiones	
Altura	51 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	22,10 mm
Potencia	
Consumo de corriente	0,40 mA
Materiales	
Colour	Blanco
Iluminación	
Tipo de lámpara	LED
Frecuencia	
Frecuencia	50-60 Hz
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5 - +35 °C
Texto	
Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Tipo de conexión	Con conexiones rcon tornillos
Sostenibilidad	
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí