



WDA2536W

Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, senza neutro

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

Corrente

Corrente nominale	0 A
-------------------	-----

Serie

Altezza	51 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	22,10 mm

Potenza

Corrente assorbita	0,40 mA
--------------------	---------

Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Frequenza

Frequenza	50-60 Hz
-----------	----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con collegamenti a vite

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì