



WDA2536W

Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych 230V bez przyłącza neutralnego N

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 0 A

Wymiary

Wysokość 51 mm

Szerokość 51 mm

Głębokość 22,10 mm

Moc

Pobór prądu 0,40 mA

Materiały

Kolor Biały

Oświetlenie

Typ źródła światła LED

Częstotliwość

Częstotliwość 50-60 Hz

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - +35 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z przyłączami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak