



WDA2536W

LED para comandos rotativos, 230V, sem neutro

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Corrente elétrica

Corrente nominal	0,0004 A
------------------	----------

Dimensões

Altura	51 mm
Largura	51 mm
Profundidade	22,10 mm

Potência

Consumo de corrente	0,40 mA
---------------------	---------

Materiais

Cor	Branco
-----	--------

Iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

Frequência

Frequência	50-60 Hz
------------	----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com ligações para parafuso

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim