




WDE303601

Wisselschakelaar basiselementen rond

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage
Met klauwbevestiging	Ja

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Diameter	71 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Teksten

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging
Schakelmodus	Wissel

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja