




WDE303601

Strömställare Trapp/1-polig, 10AX, rund för vipa, insats med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 AX (100W LED (SBL))
------------------	------------------------

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7035
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %

Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering Klor
------------------	------------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Dimensioner

Dimensioner	71 x 71 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm
Diameter	71 mm

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats

Elektrisk ström

Märkström	10 A
-----------	------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
---------------------------	-------------------

Text

Utförande	Snabbanslutning
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Tryckknapp	Nej

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja