



WZD6600GT

Características técnicas

Capacidade

Número de grupos	6
Número de módulos	6

Materiais

Cor	Natural
Acabamento	Brilhante
Material	Vidro
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	160 mm
Largura	86 mm
Profundidade	5 mm

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
Posição de montagem/ligação	Horizontal Vertical

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Fixação com grampos Para fixação vertical e horizontal
Parafusos/chave de parafusos	Cada com 2 parafusos 3,5 x 25 mm em cromado, dourado e aço inoxidável para proteção contra desmantelamento Com chave de parafusos

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim