



WZD6600GT

**BERKER TS ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΛΙΝΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	6
Αριθμός στοιχείων	6

**Υλικά**

Χρώμα	Natural
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Γυαλί
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

**Διαστάσεις**

Ύψος	160 mm
Πλάτος	86 mm
Βάθος	5 mm

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Χωρευτή τοποθέτηση
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK02

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

**Κείμενο**

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
Βίδες/κατσαβίδι	Καθένα με 2 βίδες δύο σπών M3,5 x 25 mm σε χρώμιο, χρυσό και ανοξείδωτο χάλυβα για προστασία από την αποσυναρμολόγηση Με κατσαβίδι

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι