



WZD7100GW

## BERKER TS ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 ΘΕΣΗΣ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	1

#### Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Γυαλί
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος	160 mm
Πλάτος	86 mm
Βάθος	5 mm

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK02

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
Βίδες/κατσαβίδι	Καθένα με 2 βίδες δύο οπών M3,5 x 25 mm σε χρώμιο, χρυσό και ανοξείδωτο χάλυβα για προστασία από την αποσυναρμολόγηση Με κατσαβίδι

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι