



WZE5100STN



BERKER TS ΜΠΟΥΤΟΝ ΙΝΟΧ ΜΑΤ ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΝΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 1,50 A

Τάση

Ονομαστική τάση 12 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν

Αριθμός πόλων 1

Υλικά

Χρώμα Ανοξειδωτο ατσάλι

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Ορείχαλκος
Nickel
Stainless steel

Μεταχείριση Βουρτσισμένο

Διάφανο Όχι

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Διαστάσεις

Ύψος 22 mm

Πλάτος 22 mm

Βάθος 19,70 mm

Ενσωματωμένο βάθος 13 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη Χωρίς

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Σύνδεση με βίδες

Με στήριξη με νύχι Όχι

Σύνδεση

Τύπος υποδοχής λαμπτήρα Χωρίς υποδοχή λαμπτήρα

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 60 °C

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Λειτουργία διακόπτη επαφή ΝΟ

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

TS

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC

Ναι

Συμμόρφωση RoHS

Ναι