



WZE5100GO



Drukknop 24 V, maak, goud glanzend

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|--------------|--------|
| Impulsstroom | 1,50 A |
|--------------|--------|

Spanning

| | |
|-------------------|------|
| Nominale spanning | 12 V |
|-------------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Uitvoering

| | |
|-------------------|----------|
| Bedieningselement | Drukknop |
| Aantal polen | 1 |

Materiaal

| | |
|---|----------|
| Kleur | Goud |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Messing |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |
| Transparant | Nee |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 % |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|----------|
| Hoogte | 22 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 19,70 mm |
| Inbouwdiepte | 13 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 0 mm |

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Bediening en signalering

| | |
|----------------------|------------------|
| Signaallamp | Zonder |
| Aantal toetsen | 1 |
| Type drukknoop | Enkele drukknoop |
| Met terugmeldcontact | Nee |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|----------------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Met klauwbevestiging | Nee |

Aansluiting

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Uitvoering fitting | Zonder lamsokkel |
| Type connector/steker | Schroefaansluiting |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK07 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 60 °C |
|---------------------|-------------|

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Teksten

| | |
|---------------|-------------------------|
| Montagewijze | Voor schroefbevestiging |
| Schakelmodus | Maakcontact |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen |

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |