



WZE5100GO



## Drukknop 24 V, maak, goud glanzend

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Impulsstroom 1,50 A

#### Spanning

Nominale spanning 12 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Uitvoering

Bedieningselement Drukknop

Aantal polen 1

#### Materiaal

Kleur Goud

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Messing

Oppervlakte behandeling Verzinkt

Transparant Nee

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

#### Afmetingen

Hoogte 22 mm

Breedte 22 mm

Diepte 19,70 mm

Inbouwdiepte 13 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Bediening en signalering

Signaallamp Zonder

Aantal toetsen 1

Type drukkноп Enkele drukkноп

Met terugmeldcontact Nee

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Met klauwbevestiging Nee

#### Aansluiting

Uitvoering fitting Zonder lamsokkel

Type connector/steker Schroefaansluiting

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK07

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 60 °C

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Schakelmodus Maakcontact

Aansluitwijze Met steekklemmen

---

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja