



WZE5100GO



## BERKER TS ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΕΠΙΦΗ ΝΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 1,50 A

#### Τάση

Ονομαστική τάση 12 V

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν

Αριθμός πόλων 1

#### Υλικά

Χρώμα Χρυσό

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Ορείχαλκος

Μεταχείριση Γαλβανιζέ

Διάφανο Όχι

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

#### Διαστάσεις

Ύψος 22 mm

Πλάτος 22 mm

Βάθος 19,70 mm

Ενσωματωμένο βάθος 13 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη Χωρίς

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Σύνδεση με βίδες

Με στήριξη με νύχι Όχι

#### Σύνδεση

Τύπος υποδοχής λαμπτήρα Χωρίς υποδοχή λαμπτήρα

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK07

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 60 °C

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Λειτουργία διακόπτη επαφή ΝΟ

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

**Κατάλληλο για**

TS

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC

Ναι

Συμμόρφωση RoHS

Ναι