



WZE5100CH



Pulsador, contacto NA

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 1,50 A

Tensión

Tensión asignada 12 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Arquitectura

Elemento de control/operación Pulsador

Número de polos 1

Materiales

Colour Cromo

Acabado de la superficie Brillante

Material Latón

Tratamiento Chapado en cromo
Zincado

Transparente No

Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) 0 %

Dimensiones

Altura 22 mm

Anchura 22 mm

Profundidad 19,70 mm

Profundidad del montaje 13 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Controles e indicadores

Piloto luminoso Sin

Número de teclas 1

Tipo de pulsador Pulsador único

Con contacto de señal de retroalimentación No

Conectividad

Tipo de conexión Conexión con tornillos

Con soporte para montaje con garras No

Conexión

Tipo de portalámparas Sin casquillo de lámpara

Tipo de conector/toma de corriente Borne de tornillo

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Resistencia al impacto IK IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -20 - 60 °C

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Modo conmutación Contacto NA

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Sostenibilidad

Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si