



WZE5100CH



Pulsante, contatto di chiusura TS cromo lucido, ottone galvanizzato

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea	1,50 A
---------------------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	12 V
-------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Pulsante
Numero di poli	1

Materiali

Colore	Cromo
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Ottone
Trattamento	Cromato Zincato
Trasparente	No
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Serie

Altezza	22 mm
Larghezza	22 mm
Profondità	19,70 mm
Profondità di installazione	13 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Spia luminosa	Senza
Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a vite
Con montaggio ad artiglio	No

Connessione

tipo di attacco della lampada	Senza portalampada
Tipo di connettore	Terminale a vite

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 60 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di commutazione	Contatto di chiusura
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Adatto per

TS

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si