



WZE5100CH



Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, chrom, połysk

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy 1,50 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 12 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Architektura

Element sterujący/obsługowy Przycisk

Liczba biegunów 1

Materiały

Kolor Chrom

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Mosiądz

Obróbka Chromowany Galwanizowany

Przezroczysty Nie

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 0 %

Wymiary

Wysokość 22 mm

Szerokość 22 mm

Głębokość 19,70 mm

Zakres głębokości wbudowania 13 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny Bez

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Łączność

Typ połączenia Połączenie śrubowe

Z mocowaniem pazurowym Nie

Rodzaj połączenia

Rodzaj oprawy lampy Bez gniazda lampy

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK07

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -20 - 60 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Rodzaj łącznika Styk zwierny

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

TS

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC

Tak

Zgodność z RoHS

Tak
