



WDE503404



Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de contact momentané	10 A

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
Nombre de pôles	1

#### Matières

Couleur	Gris
Finition de la surface	Mat
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité
Transparent	No
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

#### Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,60 mm
Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

#### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

#### Commandes et indicateurs

Signalisation	Sans
Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Bouton poussoir de groupe
Contact d'acquiescement	No

#### Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
Avec fixation à griffes	Oui

#### Raccordement

Type de douille	Sans support de lampe
Type de connexion / prise	Borne à ressort

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

#### Textes

Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Éclairage	Pour éclairage

---

**Textes**

Type de commutation	Avec position 0
Type de raccordement	Avec bornes à vis

**Adapté à**

---

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS Oui