



WDE503808



Serie-impulsdrukker 2 wisselcontacten, gescheiden ingang

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Architectuur

Bedieningselement	Dubbele toets
Aantal polen	1

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Signaallamp	Zonder
Aantal toetsen	2
Type drukknop	Serie drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja

Aansluiting

Uitvoering fitting	Zonder lampsokkel
Type connector/stekker	Schroefaansluiting

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichting

Teksten

Schakelmodus 2 x wissel, toepasbaar als maak- of verbreekcontact met gescheiden ingangsklemmen
Aansluitwijze Met schroefklemmen

Geschikt voor

Serie berker K.x / Serie berker Q.x / Serie berker R.x / Serie berker S.x

Duurzaamheid

RoHS conform Ja