



WDE386113



Int. rotativo 2-1-3

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 250 - 250 V

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

Tensión

Tensión asignada 250 V

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Dimensiones

Dimensiones 71 x 71 mm

Profundidad 42 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

Materiales

Material Metal
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Arquitectura

Elemento de control/operación Rotativo

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Borne de tornillo

Texto

Modo conmutación Sin posición 0: 2-1-3

Tipo de conexión Con bornes roscados

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí