



WDE386113



3-standenschakelaar zonder 0-stand

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
Nominale spanning	250 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Uitvoering

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Aansluiting

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Teksten

Schakelmodus	Zonder 0-stand: 2-1-3
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----