



WDE386113



Sektionsströmställarinsats vrid, 1-2-3, 10 AX, med klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	250 - 250 V
Märkspänning	250 V

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 AX (100W LED (SBL))
------------------	------------------------

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Elektrisk ström

Märkström	10 A
-----------	------

Dimensioner

Dimensioner	71 x 71 mm
Djup	42 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Material

Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Text

Brytare läge	Utan nolläge: 2-1-3
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----