



WDE503503



**Tlačítko dvojité, řazení 1/0+1/0, 10 A, oddělené vstupní svorky**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Spínací proud	10 A
Dotykový proud	10 A

**Napětí**

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architektura**

Řídicí/ovládací prvek	Dvojnásobná klapka
Počet pólů	1

**Materiál**

Barva	Šedá
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	0 %

**Rozměry**

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	41,60 mm
Vestavěná hloubka	31,70 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

**Instalace, montáž**

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

**Ovládací prvky a indikátory**

Kontrolka	Bez
Počet tlačítek	2
Typ tlačítka	Sériové tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

**Konektivita**

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Upevnění pomocí třmenů	Ano

**Připojení**

Typ patice svítidla	Bez objímky
Typ konektoru/zástrčky	Zásuvná svorka

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK07

**Příslušenství**

Popisové pole	Ne
---------------	----

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

**Texty**

Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami
Osvětlení	Možnost osvětlení doutnavkovým, žárovkovým nebo LED kompletem s N svorkou Pro osvětlení a kontrolní obvod

---

**Texty**

Způsob zapojení	2 spínací kontakty, oddělené vstupní svorky
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

---

**Vhodné pro**

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano