



WDE503503



**Кнопка 2-клавішна 2НВ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В**

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Комутаційний струм	10 А
Миттєвий струм	10 А

**Напруга**

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

**Частота**

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

**Архітектура**

Елемент керування/функціонування	Подвійний кулісний перемикач
Кількість полюсів	1

**Матеріали**

Colour	Сірий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %

**Розміри**

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	41,60 mm
Вбудована глибина	31,70 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

**Установлення, монтаж**

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

**Елементи керування та індикатори**

Сигнальна лампочка	Без
Кількість кнопок	2
Тип кнопки	Послідовна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

**Підключення**

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Зі штирьовим кріпленням	Так

**Під'єднання**

Тип цоколя лампи	Без цоколя для лампи
Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

**Умови використання**

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

**Тексти**

Режим встановлення	З розпірними лапками
Освітлення	Може підсвічуватися неонову лампою, лампою розжарювання або світлодіодним блоком із клемою N Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Тип перемикання	2НВ контакти, окремі вхідні клеми

---

**Тексти**

---

Тип з'єднання	Зі вставними клемами
---------------	----------------------

---

**Сумісний із**

---

К.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

---

**Sustainability**

---

Без галогену	Так
--------------	-----

---

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----

---