



WDE503501



Serie-impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
Aantal polen	1

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	31,30 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Signaallamp	Zonder
Aantal toetsen	2
Type drukknop	Serie drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja

Aansluiting

Uitvoering fitting	Zonder lamsokkel
Type connector/steker	Steekklem

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Kan worden verlicht met neon-, gloei- of led-lamp met N-klem Voor verlichtings- en controlecircuit

Teksten

Schakelmodus	1 NO, 1 NC, gescheiden ingangsklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja