



WDE503501



Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
Dotykový proud	10 A

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Dvojnásobná klapka
Počet pólů	1

Materiál

Barva	Šedá
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	0 %

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	41,60 mm
Vestavěná hloubka	31,30 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Ovládací prvky a indikátory

Kontrolka	Bez
Počet tlačítek	2
Typ tlačítka	Sériové tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Upevnění pomocí třmenů	Ano

Připojení

Typ patice svítidla	Bez objímky
Typ konektoru/zástrčky	Zásuvná svorka

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK07

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Texty

Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami
Osvětlení	Možnost osvětlení doutnavkovým, žárovkovým nebo LED kompletem s N svorkou Pro osvětlení a kontrolní obvod

Texty

Způsob zapojení	1S, 1R, samostatné vstupní svorky
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Vhodné pro

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano