



WDE503101



## Impulsdrukker maakcontact, 2 meldcontacten

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
Aantal polen	1

#### Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

#### Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Bediening en signalering

Signaallamp	Zonder
Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Ja

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja

#### Aansluiting

Uitvoering fitting	Zonder lampsokkel
Type connector/steker	Steekklem

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

#### Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit

---

**Teksten**

Schakelmodus	Maakcontact, met 2 separate meldcontacten
Aansluitwijze	Met steekklemmen

---

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja