



WDE503101



## Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Spínací proud	10 A
Dotykový proud	10 A

#### Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
Počet pólů	1

#### Materiál

Barva	Šedá
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	0 %

#### Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	41,60 mm
Vestavěná hloubka	31 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

#### Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

#### Ovládací prvky a indikátory

Kontrolka	Bez
Počet tlačítek	1
Typ tlačítka	Jednoduché tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ano

#### Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Upevnění pomocí třmenů	Ano

#### Připojení

Typ patice svítidla	Bez objímky
Typ konektoru/zástrčky	Zásuvná svorka

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK07

#### Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +35 °C
------------------	-------------

#### Texty

Způsob montáže	S rozpěrnými přichytkami
Osvětlení	Pro osvětlení a kontrolní obvod

**Texty**

Způsob zapojení	Spinací kontakt, se 2 samostatnými signálními kontakty
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

**Vhodné pro**

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano