



WDE503101



Кнопка 1-клавішна, 2 сигнальних контакти 10A/250В

Технічні характеристики

Електричний струм

| | |
|--------------------|------|
| Комутаційний струм | 10 A |
| Миттєвий струм | 10 A |

Напруга

| | |
|--------------------|-------|
| Номінальна напруга | 250 V |
|--------------------|-------|

Частота

| | |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

Архітектура

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Елемент керування/функціонування | Одинарний клавішний перемикач |
| Кількість полюсів | 1 |

Матеріали

| | |
|---|------------------|
| Colour | Сірий |
| Матеріал | Метал Пластик |
| Обробка | Необроблений |
| Прозорий | Ні |
| Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) | 0 % |

Розміри

| | |
|---|----------|
| Висота | 71 mm |
| Ширина | 71 mm |
| Глибина | 41,60 mm |
| Вбудована глибина | 31 mm |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 35 mm |

Установлення, монтаж

| | |
|-----------|---------------------|
| Монтаж на | Внутрішня установка |
|-----------|---------------------|

Елементи керування та індикатори

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Сигнальна лампочка | Без |
| Кількість кнопок | 1 |
| Тип кнопки | Одинарна кнопка |
| З контактом зворотного зв'язку | Так |

Підключення

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Тип з'єднання | Штекерне з'єднання |
| Зі штирьовим кріпленням | Так |

Під'єднання

| | |
|---------------------|----------------------|
| Тип цоколя лампи | Без цоколя для лампи |
| Тип роз'єму/штекера | Вставний термінал |

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK | IK07 |

Умови використання

| | |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -5 - +35 °C |
|--------------------|-------------|

Тексти

| | |
|--------------------|---|
| Режим встановлення | З розпірними лапками |
| Освітлення | Для ланцюгів освітлення та моніторингу |
| Тип перемикачання | НВ, з 2 окремими сигнальними контактами |
| Тип з'єднання | Зі вставними клемми |

Сумісний із

К.х / Q.х / R.х / S.х / B.х

Sustainability

Без галогену

Так

Відповідність RoHS

Так
