



WDE395619



## Η.ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10Α 250V~

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

#### Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Κορδόνι έλξης
Αριθμός πόλων	1

#### Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %

#### Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	42 mm
Ενσωματωμένο βάθος	31,20 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη	Χωρίς
Αριθμός μπουτόν	0
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Ναι

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
Με στήριξη με νύχι	Ναι

#### Σύνδεση

Τύπος υποδοχής λαμπτήρα	Χωρίς υποδοχή λαμπτήρα
Τύπος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης Για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή
---------------------	--

**Κείμενο**

Φωτισμός	Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Λειτουργία διακόπτη	Επαφή δύο κατευθύνσεων, με ξεχωριστή επαφή σήματος
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι