




WDF45922



Presa TV doppia scatola passante, 13 dB Serie 1930/Glas/R.classic

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Attenuazione

Attenuazione collegamento a 2150 MHz 13,50 dB

Attenuazione collegamento a 860 MHz 13 dB

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz 2,20 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz 1,20 dB

Connessione

Tipo di connettore Presa passante

Frequenza

Larghezza di banda della frequenza 5 - 2400 MHz

Tecnologia a banda larga 5 - 2400 MHz

Equipaggiamento

Numero di uscite 2

Materiali

Materiale Metallo

Codice RAL 7035

Serie

Profondità 27,2 mm

Profondità di installazione 40 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Testo

Funzione HDTV compatibile

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Piastra di supporto/anello di supporto Occhiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi