




WDF45922



Presa TV doppia scatola passante, 13 dB Serie 1930/Glas/R.classic

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	1
Numero di moduli	2

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Attenuazione

Attenuazione collegamento a 2150 MHz	13,50 dB
Attenuazione collegamento a 860 MHz	13 dB
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz	2,20 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz	1,20 dB

Connessione

Tipo di connettore	Presa passante
--------------------	----------------

Frequenza

Larghezza di banda della frequenza	5 - 2400 MHz
Tecnologia a banda larga	5 - 2400 MHz

Equipaggiamento

Numero di uscite	2
------------------	---

Materiali

Materiale	Metallo
Codice RAL	7035

Serie

Profondità	27,2 mm
Profondità di installazione	40 mm
Profondità delle scatole da incasso	27,2 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

Testo

Funzione	HDTV compatibile
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Piastra di supporto/anello di supporto	Occhiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì